



IFL™
Incoherent Fast Light

 **SEIKOSHA**
Innovative Republic

株式会社 誠鋼社

〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-7-6 浅見ビル3F
TEL.03-3234-1039 FAX.03-3234-1038
<http://www.seikosha-net.co.jp/>



 **SEIKOSHA**
Innovative Republic

スタイリッシュなデザインに高い強度と多機能。一本のハンドピースに全機能搭載であらゆる肌を起こるトラブルのケアに対応します。トリートメント箇所に合わせてライト強度の設定やフィルターの交換をしていただく事で、効果的な施術が可能になりました。従来の脱毛器では必ず必要だった照射前のジェルも必要が無く、お客様と施術者の時間と経済的な負担を軽減します。施術に不要な光は取り除く機能で施術の安全性を高めます。1人のお客様に使用した後に使い捨てが可能な照射面に取り付けるフレームは、今までの脱毛器には無かった特徴で、施術の衛生面を保つことに貢献します。

KEY POINTS

◆ 有効性 EFFECTIVE

ケアの内容に合わせてフィルターとライトの出力（ジュール※）設定交換可能なフィルター ※ジュール…光の強度を表す単位

◆ 多目的 VERSATILE

脱毛、ニキビ、傷跡、ストレッチマーク、アンチエイジング、肌活性化ケア

◆ 衛生的 HYGIENIC

肌に直接触れるフィルターホルダーフレーム部分は交換式を採用

◆ 独自性 EXCLUSIVE

研究開発部門とアメリカの新資源ライト製造業者による共同開発技術

◆ 効率性 FAST

ジェル不要 / 連射モード時は一秒間に 3,3 発の照射が可能
全身脱毛は 30 分で完了（当社比）

◆ 安全性 SAFE

機械にインストールされた 420nm のフィルターが紫外線波長を抑制

IFLの脱毛方法

ハンドピースから照射されるライトは、肌表面にある黒色に反応します。成長期の毛の黒色を含んだ毛のメラニン色素にライトが反応して熱を発生し、毛根の毛母細胞のなかにある毛乳頭という発毛組織に熱ダメージを与えて、毛の再生する力を弱めます。熱ダメージを受けた場所から時間が経つと毛が抜け落ちます。毛の再生する力が弱まっているため、次に生えてくる毛が徐々に細くなっていきます。


フィルム交換で施術部位に最適なトリートメント

トリートメント箇所に合わせてライト出力の設定やフィルターの交換をしていただく事で、皮膚への浸透度を選択し、さらに幅広いライト出力から施術箇所最適な物を選択し施術する事で治療の有効性を高めます。微調節が可能な設定選択機能によって幅広いトリートメントとユーザーに使用していただけます。機械にインストールされた 420nm のフィルターが紫外線波長を抑制する事で治療の安全性を高めます。



SPEC

サイズ：530(W)×430(L)×280(H) mm
重量：28kg 電源：220 - 240Vac 50/60Hz
フィルター：420nm,520nm,550nm,600nm,650nm
治療エリア：16 mm x 42 mm (6,5 cm²)
サポートエリア：20 mm x 50 mm (10 cm²)
冷却：再蒸留水と強制空気冷却



EFFECTIVE / VERSATILE / HYGIENIC

EXCLUSIVE / FAST / SAFE

TREATMENTS

Body Treatment - 光脱毛



Face Treatment - 肌活性化トリートメント



IO コスメを使用いただくことで、IFL トリートメントの結果を促進させます。