

②フェイシャル効果が出ない方

- FACIAL Metricsは 3T ①Assessment②Therapy③Self Medicationを基本とします。
- ①ASSESSMENT(分析)では肌の質を分類分析にこのままではあなはのお肌は未来このようになりますと言ったシュミレーションを実施
 - ②THERAPYではProfacialを使ったピーリング洗浄や高周波、高密度超音波を使ったAnti-agingを実施します。
 - ③Self Medicationではご自宅で出来る肌のケアをご提案します。



フェイシャルメトリクス Premium

フェイシャル店舗成功事例
〈本格的フェイシャルサロンを組みたい方〉

①②③の3つのトライアングルを取入れた最強フェイシャルメソッド成功事例の店舗です。



① Assessment
シワ・ニキビ・毛穴・UV・皮脂・シミ



② Therapy (店舗)
ピーリング・リフトアップ・クール

③ Self Medication (自宅)
ホームケア機器&コスメ



PROfacial RAFOS Premium MESOLEX



RAFOS mini
携帯用
高周波

フェイシャルミニ
マルチ美顔器



Super Derma Pen
高周波美顔器



R Face
高周波美顔器

フェイシャルメトリクス Golden

- ・アクアピーリング×RAFOS×OBSERV
- ・最強フェイシャルメニュー

①Assessment 気づきを与える



PROfacial

【②施術革命】PROfacial₁台で4つの機能、お肌パーフェクト！！

水（=ハイドロ）の力を利用して肌の表面はもちろん、毛穴の奥までスッキリ
 ・美容液だけを贅沢に使い、肌への負担なくヒーリングが可能
 ・ヒーリングだけでなくディープクレンジングから保湿までこの1台で4役
 ・美容成分を補給しながら美容液水流によって皮脂や汚れを除去
 ・ダウンタイムがなく施術終了後すぐにメイクがOK
 ・ハイドロ機能にRF機能、イオンリフティング機能、超音波機能付加

オールインワン

アクア溶剤

■AHA
普通肌のための角質クリア水。古い角質を除去し、活性酸素を除去。潤いとコラーゲンの活性酸素抑制。

■サリチル酸・BHA
ニキビケア、姿勢肌のためのクリア水。Tゾーン・角質過多の場所に使用。殺菌や炎症抑制作用が高い。

■EGF
高度の濃縮された美容液の導入。EGF・ビタミンBで皮膚再生機能UP。艶のある肌へ。

多彩な施術

②THERAPY 効率&リピータ

1 RET & CET & CONE

たるみ・シワの解消

肌に張りを出すコラーゲンは年齢と共に生成量が減少し、さらに紫外線を浴びることで本来持っているコラーゲン量も減少してしまいます。この変化によってコラーゲン生成の代価が悪くなった肌は、徐々に弾力を支えることが出来なくなり、これがたるみやシワの原因となります。RAFOSによるトリートメントは、奥深くから肌の再生能力の作用に働きかけ、たるみとシワの改善を行っていきます。

2 Multi Probe

リフトアップ・引締め

RAFOS Multi Probeを使用しリフトアップを行います。再生作用が活性化された肌に高周波によるジュール熱で深部加熱を行い、血行促進、むくみ・老廃物を押し出し、代謝アップを促します。そしてコラーゲン・エラスチンの生成を促し、くすみのない引き締まったハリのある肌になります。針やメスを使用せずにそれと同等の効果が期待できる施術法で、痛みやダウンタイムもない快適なスキントリートメントが可能です。

3 ヒートショック

RF技術を最大限に生かすヒートショック電極により、エネルギーが電磁波となって放出され、施術部位をさらに温めコラーゲンの変換・収縮を促します。同時にタンパク質を刺激することで真皮に新たなコラーゲンが生成され、皮膚表面と皮下脂肪のコラーゲン繊維が引き締まり、肌にハリができます。

③Self Medication ライフスタイル

・アクアピーリング×OBSERV
 ・新たにフェイシャルメニューを取入れたい方


最強 Facial Style 観るOBSERV® 施術 PROfacial ケア BOTANIFIQUE™

【①観る革命】OBSERV® 本当のお客様のニーズを生み出す！！

iPadを使いワンタッチで撮影。瞬時に6つのスキンチェックで素肌の状態を徹底分析。半顔左右、上下、あらゆる比較が出来施術の前後の比較や経過観察に大変効果があります。




iPad測定
 誰でも簡単手軽測定即メール送信約10秒で測定消費品無しスタイリッシュ



6つのチェック

任意的画像鮮明さ
 ハイテクノロジー
 性能のエビデンス
 施術効果鮮明

多彩な機能



【②施術革命】PROfacial 1台で4つの機能、お肌パーフェクト！！

水 (=ハイドロ) の力を利用して肌の表面はもちろん、毛穴の奥までスッキリ
 ・美容液だけを贅沢に使い、肌への負担なくピーリングが可能
 ・ピーリングだけでなくディープクレンジングから保湿までの1台で4役
 ・美容成分を補給しながら美容液水流によって皮脂や汚れを除去
 ・ダウンタイムがなく施術終了後すぐにメイクがOK
 ・ハイドロ機能にRF機能、イオンリフティング機能、超音波機能付加



オールインワン



アクア溶剤

■乳酸-AHA
 普通肌のための角質クリア水。古い角質を除去し、活性酸素を除去し、測いとコラーゲンの活性酸素抑制。

■サリチル酸-BHA
 ニキビケア、姿勢別のためのクリア水。Tゾーン・角質過多の場所に使用。殺菌や抗炎症作用が高い。

■EGF
 高度の濃縮された美容液の導入。EGF・ビタミンBで皮膚再生機能UP。艶のあるある肌へ。

多彩な施術



イスラエルメディカルコスメ

【③ケア革命】Botanifique & Hydra Power ナチュラル化粧品シリーズ

■ 血行やエネルギーのめぐりを整えるために鍼治療 ■ 鉄分があらゆる汚れを毛穴の奥から取って上へと引き上げ ■ 磁気の流れることによって筋肉や血行が刺激され、肌の再生が促されます。 ■ ビタミン豊富なセラム成分が肌の奥深く浸透



天然の鉄分(バジリ、セージ、ローズマリー)を皮膚に塗布。毛穴の奥深くに浸透させます。

5分~10分程度乾かします。

磁石をティッシュにくるめて、より老廃物を含んだ鉄をゆっくり引き取ります。

抗酸化物質とビタミン豊富な美容液(オリーブオイルと月見草オイル)が肌に残る。濃いハリ、トリートメント効果UPします。



フェイシャルメトリクス Bronze

PROFacial



1台で4つの機能、お肌パーフェクト！！

水 (= ハイドロ) の力を利用して肌の表面はもちろん、毛穴の奥までスッキリ
 ・美容液だけを贅沢に使い、肌への負担なくピーリングが可能
 ・ピーリングだけでなくディープクレンジングから保湿までこの1台で4役
 ・美容成分を補給しながら美容液水流によって皮脂や汚れを除去
 ・ダウンタイムがなく施術終了後すぐにメイクがOK
 ・ハイドロ機能にRF機能、イオンリフティング機能、超音波機能付加

1 毛穴の黒ずみ

2 毛穴の汚れ

3 毛穴の開き

4 キメの乱れ

5 ターンオーバーの乱れ

6 くすみ

7 ニキビ

8 乾燥肌

9 浸透と化粧のりの改善

10 色素沈着の予防

11 お肌のタイトニング (引締め) 効果

12 プリットした Baby Skin 肌に

13 シワの改善

14 皮膚の弾力 UP

15 水艶肌 保湿効果

Aqua Peeling

STEP 1. TIPを皮膚に装着すると水流がスクリュウのように流れ角質や毛穴の汚れを落とします

STEP 2. TIPは2層構造になっており角質や汚れは外側から吸引され、センターからは溶液が注入されます

STEP 3. TIPのセンターから美容液成分を肌に浸透させます

■乳酸-AHA
普通肌のための角質クリア水。古い角質を除去し、活性酸素を除去。潤いとコラーゲンの活性酸素抑制。

■サリチル酸・BHA
ニキビケア、姿勢肌のためのクリア水。Tゾーン・角質過多の場所に使用。殺菌や抗炎症作用が高い。

■EGF
高度の濃縮された美容液の導入。EGF・ビタミンBで皮膚再生機能UP。艶のあるある肌へ。

世界を席卷した二つの美容機器！
安全・簡単・サロンで出来るメデイカルエステ

次世代高密度超音波で水を弾く肌！！水艶肌リフティング！！ 次世代HIFU SONOCARE

産まれて間もない Baby Skin 肌を可能にしたモイスターリフティングセラピー「Sonocare」とは最新の高密度超音波美容機器で、痛みやダウンタイムがありません。次世代の安全効果的なHIFUとして各国で人気のトリートメント機器です。Sonocareの特徴は1Mhz・3Mhzにプラスして、10Mhzの高密度超音波を搭載。組織の代謝に関する最新研究で注目されている細胞外マトリクス (ECM) が超音波から受ける影響に着目しました。老化した細胞の動きに高密度の振動エネルギーを与えて、肌に弾力を持たせ、周波数を変更することでシワ、たるみ、ニキビ、アトピー、引き締めなど、様々な症状の原因に効果的にアプローチします。さらに、コラーゲンを増殖させ、肌の保水力を上げ、引き締め、生まれたての肌のような健康的で若々しい肌を作ります。「Sonocare」による超音波照射は皮膚に強い刺激を与えることなく、細胞を活性化致します。

1 皮膚の弾力 UP

2 シワの改善

3 水艶肌 保湿効果

4 プリットした Baby Skin 肌に

5 プリットした唇に

6 お肌のタイトニング (引締め) 効果

7 コラーゲンの増殖

8 肌トーン UP

9 浸透と化粧のりの改善

10 色素沈着の予防

Bodyプローブ

FACEプローブ

Getting Dry? Supply Moisture

※痛みが苦手な方、敏感肌の方にもお受け頂けるお肌に優しいトリートメントです。HIFUやレーザーのような技術は不要です。

SONOCARE はマルチ Wave 技術を用いて 10MHzNano 超音波を発生し、乾燥肌油の細胞増殖と回復および肌の弾力改善促進のための最新テクノロジー美容機器です。

1Mhz&3Mhz と 3Mhz&10Mhz の組み合わせ

- グリコサミノグリカン (GAG) 再分配
- スキンハイドレーション (保湿) -
- コラーゲンクロスリンクリモデリング
- 肌弾力改善 -
- イオン温度コントロールによるサイトカイン発現
- 細胞の増殖と回復 -

1秒あたり 100万~1000万回の振動による細胞刺激

1Mhz,3Mhzは深層 (30mm) 10Mhzは真皮層 (3mm) に集中する。表皮及び真皮層における効果的な熱エネルギー (47℃) を到達。

SONOCARE 効果

- ◆しわ・深いしわ Wrinkles & DEEP Wrinkles
しわや深い皺 (目尻や眉間) を改善します。
- ◆引締め Skin & Tightening
弾力をアップさせお肌を引き締めます。
- ◆肌再生・にきび Skin rejuvenation
日焼けや肌荒れ、乾燥肌の改善
皮膚が弱い人、その他炎症を抑える必要がある方にも施術可能です。
- ◆超音波美容成分浸透 Phonophoresis
化粧品や美容成分を浸透させます。
皮膚の細胞間隙を広げてやわらかくしますので、他の様々な施術の助けとなります。
- ◆リフティング Connective tissue lift
二十歳やほぐれい線、大きなたるみにもアプローチができます。



SPEC
 サイズ: 429(W) x 370(D) x 370(H) mm
 重量: 4.7kg 消費電力: 3.210Wh
 電圧: 110V or 220V (Free Voltage)
 電源: Max 3W / ml